

OGO Différences de version 2022 vs 2023

Nouvelle minuterie:

La nouvelle minuterie n'est plus sensible à la tension et ne doit PAS être protégée contre des tensions supérieures à 12,8V. De plus, la nouvelle minuterie permet désormais une fonction start-stop du bouton de l'agitateur si on appuie encore une fois dessus alors que le moteur est en marche. Si ce n'est pas le cas, le moteur fonctionne comme d'habitude jusqu'à 45 secondes, selon le niveau de remplissage du réservoir de matières solides.

Nouveaux faisceaux de câbles:

Permettent désormais une manipulation plus facile pour les constructions spéciales ou le montage de pièces de rechange.

Nouvelle tringlerie d'agitateur:

La nouvelle tringlerie de l'agitateur a été entièrement revue, elle est désormais fabriquée par CNC et tourne beaucoup plus facilement. Ainsi, l'agitateur ne touche plus la cuve et est nettement plus silencieux..

Levier de la trappe à combustible solide Clips de sécurité:

Tous les leviers sont maintenant protégés contre le glissement par un clip de sécurité. Le clapet pour matières solides s'ouvre ainsi toujours avec la même facilité.

Urinal gris opaque:

Le contenu du flacon d'urine n'est désormais plus visible de l'extérieur. Ainsi, le vidage du récipient à urine est mieux protégé des regards indiscrets.

Boîtier de ventilateur revu et corrigé:

Le boîtier du ventilateur a été revu pour permettre un flux d'air encore plus important et donc un séchage meilleur et plus fiable du réservoir de matières solides.